


# 밸브 터미널 VIFB-02-1/4-16

Part Number(&P): 18377

FESTO

G1/4, 필드 버스 연결 포함  
주문시, 밸브 터미널 Configurator를 구동해 주십시오.



## 자료 시트

| 특징          | 값  |
|-------------|--|
| 밸브 기능       | 5/2 단동 솔레노이드<br>5/2 복동 솔레노이드<br>5/3 공급<br>5/3 배기<br>5/3 중간 위치 닫힘 |
| 표준 공칭 유량    | 1,300 ... 1,600 l/min  |
| 작동 압력       | -0.9 ... 10 bar  |
| 전기적 연결      | 필드버스   |
| 최대 밸브 연수    | 16   |
| 주변 온도       | -5 ... 50 °C   |
| 보호 등급       | IP65   |
| 액추에이터 형태    | 전기적  |
| 밸브 터미널 타입   | 02   |
| 디자인 구조      | 피스톤 슬라이드   |
| 파일럿 공압 공급   | 외부<br>내부   |
| 밸브 터미널 구조   | 고정-격자  |
| 파일럿 압력      | 1.5 ... 10 bar   |
| 공칭 동작 전압 DC | 24 V   |
| 매체 온도       | -5 ... 50 °C   |