

Manometer MA-23-10-R1/8

Artikelnummer: 183897

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Weergavebereik	0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Nominale grootte manometer	23
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Bedrijfsmedium	Inerte gassen Neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Factor wisselbelasting	0.6
Meetnauwkeurigheid klasse	4
Beschermingsklasse	IP44
Mediumtemperatuur	-20 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Aansluitingspositie	Achterzijde centrisch
Pneumatische aansluiting	R1/8
met medium in contact gekomen materialen	Messing
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal behuizing	Messing
Materiaal scherm	PC
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	27 g
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geen acetyleen Geen zuurstof

Functie	Waarde
Schaal	Dubbele schaal bar (buiten) psi (binnen)