


솔레노이드 밸브 MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C

제품 번호: 184512

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	5/3 단힘
작동 방식	전기식
설치 폭	65 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	4100 l/min
공압식 작동 포트	ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 3 G1/2
작동 전압	24V DC
작동 압력	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
리셋 종류	기계식 스프링
보호 등급	IP65
공칭 폭	14.5 mm
그리드 치수	71 mm
배기 기능	스로틀 가능
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
수동 작동기	터치식
ISO 코드	356
구동 방식	일차 제어됨
유량 방향	역방향 불가
꺼지는 시간	130 ms
켜지는 시간	38 ms
코일 특성값	24 V DC: 2.5 W
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...50 °C
주변 온도	-10 °C...50 °C
전기 연결부	M12x1 중앙 플러그
고정 방식	관통 구멍 포함

특징	값
공압 연결부 1	ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 3
공압 연결부 2	ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 3
공압 연결부 3	ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 3
공압 연결부 4	ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 3
공압 연결부 5	ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 3
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트