


# 수동 작동기 HAB-1/4

Part Number: 184586

FESTO

배기 공압용.



## 자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	7 mm
조립 위치	어디든
밸브 기능	배기 부품
작동 압력	0 ... 10 bar
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)	165 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-20 ... 80 °C
주변 온도	-20 ... 80 °C
최대 죄임 토크	15 Nm
마운팅 형태	나사산
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	아노다이징 알루미늄