

# Handbediening HAB-3/8

Artikelnummer: 184587

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	11 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Ventiel functie	Ontluchtingselement
Bedrijfsdruk	0 bar...10 bar
Normaal nominaal debiet ontluchting 6 -> 5 bar	165 l/min
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 °C...80 °C
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Max. aanhaalmoment	35 Nm
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd