


Klemmodule EV-40-5

Artikelnummer: 184857

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	5 mm
Klemvlak	Ø 40
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	Enkelwerkend
Bedrijfsdruk	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 5% koper zijn van gebruik uitgesloten. Uitzondering vormen printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-10 °C...40 °C
Productgewicht	52 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal membraan	TPE-U(PU)