


원형 실린더 CRDSW-2"- -P-A

Part Number(&P): 185386

FESTO

부식 방지,
근접 센싱용, 콤비 디자인. 끝단 고무 쿠션링 포함.
이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.
단종 예정, 2012년까지 가능

Exemplary representation



자료 시트

특징	값
행정거리	0.4 ... 20 "
피스톤 직경	2"
표준에 기반	ISO 6431
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
작동 압력	0.6 ... 10 bar
작동 모드	복동
작동 매체	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
부식 방지 등급 KBK	4
주변 온도	-20 ... 80 °C
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	990 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	1,178 N
공압 연결구	NPT1/4-18
커버에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
씰에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)
하우징에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지