



Verzorgingseenheid LFR-3/8-D-MIDI-KB

Artikelnummer: 185725

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Midi
Serie	D
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Constructieve opbouw	Aftakingsmodule Inschakelventiel Filterregelaar met manometer
Max. hoeveelheid condensaat	43 cm ³
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk	1 bar...16 bar
Drukregelbereik	0.5 bar...12 bar
Max. drukhysterese	0.35 bar
Normaal nominaal debiet	2420 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:::] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	2200 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC