


Verzorgingseenheid LFR-1/8-D-MINI-KD-A

Artikelnummer: 185744

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Mini
Serie	D
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	Volautomatisch
Constructieve opbouw	Inschakelventiel Filterregelaar met manometer Veiligheidsinschakelventiel
Max. hoeveelheid condensaat	22 cm ³
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk	3 bar...12 bar
Drukregelbereik	2.5 bar...12 bar
Max. drukhysterese	0.15 bar
Normaal nominaal debiet	595 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:::] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	900 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC