



Vacuümgenerator CPV14-M1H-V95-1/8

Artikelnummer: 185868

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat Lavalmondstuk	0.95 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog vacuüm
Bedrijfsdruk	3 bar...8 bar
Max. vacuüm	85 %
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Productgewicht	98 g
Elektrische aansluiting	Stekkers
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat
Vacuümaansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium