


Zwenkaandrijving DSM-6-180-P-A-FF-FW

Artikelnummer: 185933

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	6
Dempingshoek	0 deg
Instelbereik zwenkhoek	0 deg...180 deg
Zwenkhoek	0 deg...180 deg
Inbouwpositie	Willekeurig
Fijnafstelling	-5 deg
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zwenkvlugel
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	3.5 bar...8 bar
Max. zwenkfrequentie bij 6 bar	3 Hz
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs- /stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	0.15 Nm
Toegestaan massastraagheidsmoment	0.00065 kgm ²
Productgewicht	91 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aandrijfjas	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal afdichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium Geanodiseerd