

# Filter LF-1/2-D-5M-MAXI-A

Artikelnummer: 186466

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Maxi
Serie	D
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
Condensaataftap	Volautomatisch
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Max. hoeveelheid condensaat	80 cm <sup>3</sup>
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Bedrijfsdruk	2 bar...12 bar
Normaal nominaal debiet	3700 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Productgewicht	1340 g
Bevestigingstype	Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC