

Stekker SEA-GS-M8

Artikelnummer: 18696

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Bevestigingstype	met huls met schroefdraad
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	9 g
Elektrische aansluiting	3-polig M8x1 Rechte stekker/soldeerverbinding
Bereik voor bedrijfsspanning DC	60 V
Bereik voor bedrijfsspanning AC	60 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	3 A
Piekspanningsweerstand	1.5 kV
Kabelschroefkoppeling	Pg7
Toegelaten kabeldiameter	3.5 mm...5 mm
Aansluitdoorsnede	0.25 mm ²
Beschermingsklasse	IP67
Omgevingstemperatuur	-40 °C...85 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart
Materiaal wartelmoer	Messing, vernikkeld
Materiaal steekcontacten	Messing Verguld