


축 컨트롤러 SPC200/P05

Part Number: 187813

FESTO

최대 4 공압 축 용, PROFIBUS DP 연결 포함.



자료 시트

특징	값
장비 설정	4 Plug-in 모듈용 기본 유니트 전원 공급 시리얼 인터페이스 Subcontroller PROFIBUS 인터페이스
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
DIN/IEC 68, parts 2 - 82 에 따른 연속 충격 저항	가속도 레벨 2에 따른 시험을 거침
상대 공기 습도	0 - 95 % 비-응결
보호 등급	IP20 IEC 60529에 따름
DIN/IEC 68, parts 2 - 6 에 따른 진동 저항	가속도 레벨 1에 따른 시험을 거침
주변 온도	-5 ... 50 °C