


Kabelverdeler ASI-KVT-FK

Artikelnummer: 18786

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	7.2 g
Bereik voor bedrijfsspanning DC	75 V
Bereik voor bedrijfsspanning AC	60 V
Stroombelastbaarheid	3 A
Aansluitdoorsnede	1.5 mm ²
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...50 °C
Lagertemperatuur	-30 °C...85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA
Materiaal steekcontacten	Brons