

Kabelcontactdoos ASI-SD-PG-M12

Artikelnummer: 18789

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bevestigingstype	met wartelmoer
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	27.6 g
Elektrische aansluiting	4-polig Contactdoos recht Schroefklem
Bereik voor bedrijfsspanning AC	125 V
Stroombelastbaarheid	3 A
Kabelschroefkoppeling	Pg9
Aansluitdoorsnede	0.75 mm ²
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-40 °C...85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart
Materiaal wartelmoer	Vernikkeld
Materiaal steekcontacten	Brons