



Drukbooster DPA-100-16

Artikelnummer: 188399

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Zuiger-Ø	100 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Dubbele zuiger drukverhoger
Drukindicator	G1/4 voorbereid
Uitgangsdruk 2	4 bar...16 bar
Bedrijfsdruk	2 bar...10 bar
Drukregelbereik	4 bar...16 bar
Ingangsdruk 1	2 bar...10 bar
Aanwijzing bij het drukregelbereik	Bij maximaal gespannen regelveer kan de maximale uitgangsdruk tot 40 % worden overschreden.
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Productgewicht	13000 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform