


콘넥터 블록 VIGK-04-D-2

Part Number(&P): 18886

FESTO

밸브 터미널용.
단종 예정, 2011년까지만 가능.



자료 시트

특징	값
표준에 기반	ISO 5599-2
최대 밸브 연수	1
작동 압력	-0.9 ... 16 bar
작동 매체	필터처리 압축공기
매체 온도	-10 ... 60 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 ... 60 °C
인증	UL - Recognized (OL)
서브-베이스에 대한 마운팅 방법	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G3/4
공압 연결구, 포트 2	G3/8
공압 연결구, 포트 3	G3/4
공압 연결구, 포트 4	G3/8
공압 연결구, 포트 5	G3/4
서브-베이스에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트