

Vacuümzuiggrijper ESG-10

Artikelnummer: 189171

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Zuigerdiameter	10 mm
Inbouwpositie	Verticaal
Bijzondere eigenschappen	Antistatisch
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting boven Vacuümaansluiting zijkant met hoogtecompensatie met lange hoogtecompensatie
Toekenning zuignaphouder	Grootte 3
Zuigervorm	Rond vlak Rond vouwbalg 1,5-fach Rond vouwbalg 3,5-voudig
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Omgevingstemperatuur	-30 °C...200 °C
Vacuümaansluiting	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	BR FPM NBR PUR VMQ (silicone)