

Vacuümzuiggrijper ESG-10X30

Artikelnummer: 189188

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Zuignapgrootte	10x30 mm
Inbouwpositie	Verticaal
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting boven Vacuümaansluiting zijkant met hoogtecompensatie met lange hoogtecompensatie
Toekenning zuignaphouder	Grootte 4
Zuigervorm	Ovaal vlak
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Vacuümaansluiting	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR