

Vacuümzuignaphouder ESH-HA-2-QS

Artikelnummer: 189195

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Volume	0.501 cm ³
Inbouwpositie	Verticaal
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting boven
Toekenning zuignaphouder	Grootte 2
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	12 g
Bevestigingstype	Met contraoer
Zuigerbevestiging	Diameter 4 mm
Vacuümaansluiting	QS-6
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Veredeld staal Hooggelegeerd staal