

Vacuümzuignaphouder ESH-HA-6-G

Artikelnummer: 189202

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Volume	7.234 cm ³
Inbouwpositie	Verticaal
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting boven
Toekenning zuignaphouder	Grootte 6
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	200 g
Bevestigingstype	Met contraoer
Zuigerbevestiging	M20x2
Vacuümaansluiting	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Veredeld staal Hooggelegeerd staal