

Vacuümzuignaphouder ESH-HB-4-PK

Artikelnummer: 189210

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------------|--|
| Volume | 0.416 cm ³ |
| Inbouwpositie | Verticaal |
| Constructieve opbouw | Vacuümaansluiting zijkant |
| Toekenning zuignaphouder | Grootte 4 |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:~] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-A1-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Productgewicht | 25 g |
| Bevestigingstype | met inwendige schroefdraad |
| Zuigerbevestiging | M6 |
| Vacuümaansluiting | PK-4 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal afdichtingen | NBR Staal |
| Materiaal houder | Aluminium Messing, vernikkeld POM Veredeld staal Hooggelegeerd staal |