

Vacuümzuignaphouder ESH-HCL-2-PK

Artikelnummer: 189226

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	10 mm
Volume	0.398 cm ³
Inbouwpositie	Verticaal
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting boven met hoogtecompensatie
Toekenning zuignaphouder	Grootte 2
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	19 g
Bevestigingstype	Met contraoer
Zuigerbevestiging	Diameter 4 mm
Vacuümaansluiting	PK-4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR Staal
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Veredeld staal Hooggelegeerd staal