

# Vacuümzuignaphouder ESH-HDL-3-QS

Artikelnummer: 189247

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	20 mm
Volume	0.474 cm <sup>3</sup>
Inbouwpositie	Verticaal
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting zijkant met hoogtecompensatie
Toekenning zuignaphouder	Grootte 3
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	65 g
Bevestigingstype	Met contraoer
Zuigerbevestiging	M4
Vacuümaansluiting	QS-6
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR Staal
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Veredeld staal Hooggelegeerd staal