

Vacuümzuignaphouder ESH-HE-1-M3

Artikelnummer: 189253

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	1.2 mm
Volume	0.04 cm ³
Inbouwpositie	Verticaal
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting boven
Toekenning zuignaphouder	Grootte 1
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	1 g
Bevestigingstype	met buitendraad Via vacuümaansluiting
Zuigerbevestiging	Diameter 3 mm
Vacuümaansluiting	M3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	Aluminium kneedlegering NBR POM Staal
Materiaal houder	Veredeld staal