

Vacuümzuiger ESS-6-SF

Artikelnummer: 189277

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Min. werkstukradius	15 mm
Nominale doorlaat	2 mm
Zuigerdiameter	6 mm
Zuigervolume	0.015 cm ³
Uitwerpimpuls geschiktheid	4 bar
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 2
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-10 °C...200 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	1.1 N
Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk	1.5 N
Productgewicht	0.2 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	Binnendiameter 4 mm
Kleur	Grijs
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Messing, vernikkeld

Functie	Waarde
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	FPM