


Vacuümzuiger ESS-200-SS

Artikelnummer: 189332

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Min. werkstukradius	680 mm
Nominale doorlaat	10 mm
Zuigerdiameter	200 mm
Zuigervolume	245.454 cm ³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 6
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-30 °C...180 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	1610 N
Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk	425 N
Productgewicht	1198 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M20x2
Kleur	Transparant
Shore-hardheid	50 +/- 5

Functie	Waarde
Materiaal inschroeftap	NBR Staal, vernikkeld Staal, verzinkt en verchroomd
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	VMQ (silicone)