


Vacuümzuiger ESS-80-EN

Artikelnummer: 189358

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Min. werkstukradius	160 mm
Nominale doorlaat	6 mm
Zuigerdiameter	80 mm
Zuigervolume	51.61 cm ³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Zuigervorm	rond extra-diep
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	275 N
Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk	216 N
Productgewicht	141 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M10
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	60 +/- 5

Functie	Waarde
Materiaal inschroeftap	POM Staal, vernikkeld Staal, verzinkt en verchroomd
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR