

Vacuümzuiger ESS-10-BN

Artikelnummer: 189374

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuiger	4 mm
Min. werkstukradius	20 mm
Nominale doorlaat	2 mm
Zuigerdiameter	10 mm
Zuigervolume	0,38 cm ³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 3
Zuigervorm	Rond vouwbalg 1,5-fach
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	4.7 N
Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk	4.5 N
Productgewicht	1.8 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M4
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Messing, vernikkeld

Functie	Waarde
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR