


Vlakke kabel KASI-1,5-Z-100

Artikelnummer: 18941

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Productgewicht	71 g
Bereik voor bedrijfsspanning DC	75 V
Bereik voor bedrijfsspanning AC	60 V
Stroombelastbaarheid	3 A
Kabellengte	100 m
Beschermingsklasse	IP65 bij gesloten aderuiteinden
Omgevingstemperatuur	-40 °C...85 °C
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-25 °C...85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal kabelmantel	Rubbermengeling
Kleur kabelmantel	Zwart