

Vacuümzuiger ESS-10X30-ON

Artikelnummer: 189414

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	2.5 mm
Zuignapgrootte	10x30 mm
Zuigervolume	0.35 cm ³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 4
Zuigervorm	Ovaal vlak
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	15.2 N
Horizontale laterale kracht bij nominale bedrijfsdruk	23 N
Dwarskracht verticaal bij nominale bedrijfsdruk	16 N
Productgewicht	2.9 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M6
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal-informatie	RoHS conform

Functie	Waarde
Materiaal zuiger	NBR