

Vacuümzuiger ESS-20X60-ON

Artikelnummer: 189416

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	6 mm
Zuignapgrootte	20x60 mm
Zuigervolume	3.69 cm ³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Zuigervorm	Ovaal vlak
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	62.8 N
Horizontale laterale kracht bij nominale bedrijfsdruk	116 N
Dwarskracht verticaal bij nominale bedrijfsdruk	63 N
Productgewicht	30.8 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M10
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal-informatie	RoHS conform

Functie	Waarde
Materiaal zuiger	NBR