

# L-steekschroefkoppeling QSL-1/2-5/8-U

Artikelnummer: 190725

FESTO



## Gegevensblad

| Functie  | Waarde  |
|--|---|
| Bouwgrootte                                      | Standaard   |
| Nominale doorlaat                                | 13 mm   |
| Dichtingstype aan de inschroeftap                | Coating   |
| Inbouwpositie                                    | Willekeurig   |
| Bouwworm   | L-vorm  |
| Verpakkingsgrootte                               | 1   |
| Constructieve opbouw                             | Push-Pull-principe  |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Maritieme classificatie                          | zie certificaat   |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]                          |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 1 - lage corrosiebelasting  |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Omgevingstemperatuur                             | -10 °C...60 °C  |
| Max. aanhaalmoment                               | 30 Nm   |
| Productgewicht                                   | 94 g  |
| Bevestigingstype                                 | Buitenzeskant 1   |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Uitwendige schroefdraad 1/2 NPT                                   |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang met buiten-Ø 5/8" "                                    |
| Omgevingstemperatuur Fahrenheit                  | 14 °F...140 °F  |
| Kleur demontagering                              | Grijs   |
| Materiaal-informatie                             | RoHS conform  |
| Materiaal behuizing                              | PBT   |
| Materiaal demontagering                          | POM   |
| Materiaal slangafdichting                        | NBR   |
| Materiaal slangklemsegment                       | hooggelegeerd staal roestvast                                     |