

Terugslagklep H-QS-5/16-U

Artikelnummer: 190844

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-5/16
Pneumatische aansluiting 2	QS-5/16
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Normaal nominaal debiet	754 l/min
Bedrijfsdruk	-1 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Materiaal behuizing	Aluminium
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Min. verschildruk openen	0.1 bar
Min. verschildruk sluiten	0.2 bar
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	21 g
Materiaal-informatie	RoHS conform