



# 차단 밸브 HE-3A-3/8-QS-5/16-U

Part Number: 190874

FESTO

이 Type은 진공에 적합.



## 자료 시트

| 특징              | 값                                     |
|-----------------|---------------------------------------|
| 밸브 기능           | 3/2 bistable                          |
| 공압 연결구, 포트 1    | QS-5/16                               |
| 공압 연결구, 포트 2    | 3/8 NPT                               |
| 액추에이터 형태        | 수동                                    |
| 마운팅 형태          | 관통 홀을 통해 직접 장착<br>나사산을 통해 직접 장착<br>옵션 |
| 표준 공칭 유량        | 478.8 l/min                           |
| 공칭 사이즈          | 3.6 mm                                |
| 작동 압력 MPa       | -0.095 ... 1 MPa                      |
| 작동 압력           | -0.95 ... 10 bar                      |
| 주변 온도           | 0 ... 60 °C                           |
| 하우징 소재          | PBT-강화                                |
| 작동 매체           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]         |
| 배기 기능           | 유량 조절 불가                              |
| 씰링 원리           | 소프트                                   |
| 조립 위치           | 어디든                                   |
| 디자인 구조          | 피스톤 슬라이드                              |
| 파일럿 형태          | 직접                                    |
| 유량 방향           | 전환 불가                                 |
| 작동 및 파일럿 매체 확인  | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)      |
| 부식 방지 등급 KBK    | 2 - 부식 응력 수준 보통                       |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L                        |
| 클린룸 등급          | ISO class 4                           |
| 매체 온도           | 0 ... 60 °C                           |
| 제품 중량           | 48 g                                  |
| 공압 연결구, 포트 3    | 비-덕트                                  |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인                             |
| 씰 소재            | NBR                                   |