

# Vacuümzuignap ESV-80-SF

Artikelnummer: 191006

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Min. werkstukradius	400 mm
Zuigerdiameter	80 mm
Zuigervolume	19.312 cm <sup>3</sup>
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-10 °C...200 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	309.7 N
Productgewicht	33 g
Kleur	Grijs
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	FPM