



진공 흡착컵 ESV-150-SF

Part Number: 191014

FESTO

소모품, 순쉬운 교체 가능



자료 시트

| 특징 | 값 |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 최소 작업물 반경 | 480 mm |
| 흡착컵 직경 | 150 mm |
| 흡착컵 용량 | 173.826 cm ³ |
| 연결 위치 | 상단 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 흡착형 형태 | 원형 평판 |
| 작동 압력 MPa | -95 ... 0 kPa |
| 작동 압력 | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| 공칭 작동 압력 | -0.7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]에 따른 대기중 공기 |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| 식품 안전 | 추가 재료 정보 참조 |
| 주변 온도 | -10 ... 200 °C |
| 공칭 작동 압력에서 유지력 | 900 N |
| 제품 중량 | 361 g |
| 색상 | 회색 |
| 지주 경도 | 60 +/- 5 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 흡착 컵 소재 | FPM |