

Vacuümzuignap ESV-20-EN

Artikelnummer: 191023

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Min. werkstukradius	30 mm
Zuigerdiameter	20 mm
Zuigervolume	0.722 cm ³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	rond extra-diep
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	17 N
Productgewicht	1.6 g
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR