


Vacuümzuignap ESV-60-ES

Artikelnummer: 191041

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Min. werkstukradius	120 mm
Zuigerdiameter	60 mm
Zuigervolume	14.445 cm ³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	rond extra-diep
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-30 °C...180 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	162.5 N
Productgewicht	21 g
Kleur	Transparant
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	VMQ (silicone)