

Vacuümzuignap ESV-30-BS

Artikelnummer: 191059

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuiger	8 mm
Min. werkstukradius	80 mm
Zuigerdiameter	30 mm
Zuigervolume	4.07 cm ³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	Rond vouwbalg 1,5-fach
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-30 °C...180 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	26.2 N
Productgewicht	3.6 g
Kleur	Transparant
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	VMQ (silicone)