


Vacuümzuignap ESV-50-BN

Artikelnummer: 191063

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuiger	11 mm
Min. werkstukradius	150 mm
Zuigerdiameter	50 mm
Zuigervolume	14.23 cm ³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	Rond vouwbalg 1,5-fach
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	72.6 N
Productgewicht	13.9 g
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR