

Hoekcompensatie ESWA-5

Artikelnummer: 191207

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoekcompensatie +/-	15 deg
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Kogelgewricht
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...4 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	57 g
Bevestigingstype	met buitendraad
Zuigerbevestiging	M10
Pneumatische aansluiting	M10
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium Messing, vernikkeld