



솔레노이드 밸브

JMN2DH-5/2-D-02-ZSR

Part Number(&P): 191335

FESTO

중양 플러그, 원형
단종 예정, 2009년까지만 가능



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 복동 솔레노이드-우선 신호
액추에이터 형태	전기적
폭	18 mm
표준 공칭 유량	500 l/min
작동 압력	2 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	6 mm
격자 치수	19 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
표준에 따름	VDMA 24563
수동 작동	액세서리 포함, 멈춤쇠
파일럿 형태	파일럿
파일럿 공압 공급	내부
유량 방향	전환 불가
스위칭 시간, 전환	16 ms
스위칭 시간, 전환 (우세신호)	16 ms
특성 코일 자료	24V DC: 1,5W
작동 매체	여과된 압축 공기, 필터 등급 40 µm, 윤활 또는 비 윤활
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	-10 ... 50 °C
주변 온도	-10 ... 50 °C
제품 중량	210 g
전기 연결	중양 플러그 DIN 43650에 따름 입방형 디자인 디자인 C
마운팅 형태	관통 홀 포함
외부 파일럿 공압 포트 12/14	서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 2
파일럿 배기 포트 82/84	서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 2
공압 연결구, 포트 1	서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 2
공압 연결구, 포트 2	서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 2
공압 연결구, 포트 3	서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 2
공압 연결구, 포트 4	서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 2
공압 연결구, 포트 5	서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 2
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트