


밸브 터미널 VDMA-01/02

Part Number(&P): 191403

FESTO

Type 14, 표준 밸브 ISO 15407/-1 에 대응.
 제품 설정을 하기 위해서는 제품을 장바구니에 담으시기 바랍니다..
 이제품은 설정에만 의존한다면, 기술자료시트 상의 데이터 및
 해당 액세서리가 정확하게 일치하지 않을 수도 있습니다.
 단종 예정, 2009년까지만 가능



자료 시트

~ConfIndependentDatasheet

특징	값
밸브 기능	2x3/2 열림/닫힘, 단동 솔레노이드 2x3/2 닫힘, 단동 솔레노이드 2x3/2 열림, 단동 솔레노이드 5/2 단동 솔레노이드 5/2 복동 솔레노이드 5/2 복동 솔레노이드-우선 신호 5/3 공급 5/3 배기 5/3 중간 위치 닫힘
표준 공칭 유량	440 ... 1,000 l/min
작동 압력	-0.9 ... 16 bar
전기적 연결	개별 연결
최대 밸브 연수	16
주변 온도	-10 ... 60 °C
폭	18 mm 26 mm
보호 등급	IP65
배기 기능	유량 조절 가능
액추에이터 형태	전기적
밸브 터미널 타입	14
디자인 구조	피스톤 슬라이드
파일럿 공압 공급	외부 내부
밸브 터미널 구조	모듈형 및 확장 가능
파일럿 압력	3 ... 10 bar
공칭 작동 전압, AC	24 V
공칭 동작 전압 DC	12 V 24 V
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
매체 온도	-10 ... 60 °C