

발광 쉘
ME-LD-12-24DC
Part Number: 19141

FESTO

ME-밸브용.



자료 시트

특징	값
스위칭 상태 표시기	LED
마운팅 형태	M3 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
제품 중량	0.6 g
전기 연결	EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 C타입 사각 디자인, MSE
작동 전압 범위 DC	12 ... 24 V
보호 접지 연결	가능
공칭 전력, 발광 쉘	0.05 W
보호 등급	IP65
주변 온도	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	TPE-U(PU)
색상	투명