

Stekker SEA-5GS-11-DUO

Artikelnummer: 192010

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Gebaseerd op norm | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Bevestigingstype | met huls met schroefdraad |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Productgewicht | 24 g |
| Elektrische aansluiting | 5-polig Vorm A M12x1 Stekker recht / schroefklem |
| Bereik voor bedrijfsspanning DC | 60 V |
| Bereik voor bedrijfsspanning AC | 60 V |
| Stroombelastbaarheid bij 40°C | 4 A |
| Piekspanningsweerstand | 1.5 kV |
| Kabelschroefkoppeling | Pg11 |
| Toegestane kabeldiameter | 2 x 2,5 - 2,9 mm of 2 x 5 mm |
| Aansluitdoorsnede | 0.14 mm ² ...0.5 mm ² |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | -40 °C...85 °C |
| CE-teken (zie conformiteitsverklaring) | Conform EU-laagspanningsrichtlijn |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Vervuilinggraad | 3 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| Materiaal behuizing | PA |
| Kleur behuizing | zwart |
| Materiaal wartelmoer | PA |
| Materiaal steekcontacten | Messing Witbrons gecoat |