


# Persluchtreservoir CRVZS-5

Artikelnummer: 192159

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Volume	5 l
Inbouwpositie	Condensaataftap naar onderen
Conform norm	AD 2000
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Goedkeuring	TÜV
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-drukreservoirrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor drukapparatuur
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Stikstof
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	-10 °C...100 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...100 °C
Max. aanhaalmoment aansluitschroefdraad	130 Nm
Max. aanhaalmoment condensaataftap	27 Nm
Productgewicht	3581 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Aansluiting condensaataftap	G3/8
Pneumatische aansluiting	G1
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal persluchtreservoir	hooggelegeerd staal roestvast