


Persluchtreservoir VZS-20-B

Artikelnummer: 192161

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Volume	20 l
Inbouwpositie	Condensaataftap naar onderen
Conform norm	EN 286-1
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-enkelvoudige drukreservoirrichtlijn
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Stikstof
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...100 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...100 °C
Max. aanhaalmoment aansluitschroefdraad	130 Nm
Max. aanhaalmoment condensaataftap	27 Nm
Productgewicht	9000 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Aansluiting condensaataftap	G3/8
Pneumatische aansluiting	G1
Materiaal persluchtreservoir	Staal poedergecoat