


# Olievernevelaar LOE-D-MAXI

Artikelnummer: 192577

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Maxi
Serie	D
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Constructieve opbouw	Proportionele standaard olievernereelaar
Max. olievulhoeveelheid	190 cm <sup>3</sup>
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Bedrijfsdruk	0 bar...16 bar
Minimaal debiet voor olievernereelaarfunctie	10 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	1100 g
Bevestigingstype	Met toebehoren
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal schaal	PC